


# freestyle CL 210



## freestyle CL 210

- Modernes Digitales Hörsystem
- 3 Programme mit Taster wählbar
- 2 Kanal WDRC
- Automatische Hörsituationserkennung
- 12-Bänder zur Einstellung der Verstärkung
- MPO
- Rückkopplungsmanagement (bis -17dB)
- Programmwechseltöne und Batteriewarntöne
- Bateria typ 312
- Sehr gute Übertragungseigenschaften, dank Ex-Hörersystem\*
- Ideal für die offene Anpassung
- Natürlicher Tragekomfort
- Individuell und anatomisch anpassbar
- Wechselbarer Cerumendefenser
- Schlauch warm formbar
- Farben: titan/transparent
- Gerätevariante rechts/links




\*Ex-Hörer = Hörer direkt im Gehörgang



## Technische Daten

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90	(dB)	119	110
Verstärkung max. 50dB(FOG)	(dB)	49	42
Äquivalentes Eigenrauschen	(dB)	22	22
Frequenzbereich	(Hz)	200-6000	200-6500
Strom	(mA)	1,2	1,2

Bitte wenden



Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.

**Programmierung:**

mit Bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens CONNEXX für die CS44 Buchse der la belle

**Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.0310** Bauartnummer: 2980

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten